

# C406/CS406 ▶ G G

既設便器：C406/CS406 取替おすすめ便器：G G (CS870BM) を選択

## 取替え時の便器部比較・注意点

C406/CS406



例) CES9434M (CS870BM)



排水心	330 mm
洗浄水量	大：16L 小：なし
便座サイズ	エロンゲート

排水心	264～499 mm
洗浄水量	大：4.8L 小：3.6L eco小：3.4L
便座サイズ	エロンゲート

### 設置時のご注意


・取替便器の最低必要水圧（流動時）：0.05MPa  
従来のタンク式トイレと同等条件です。

・既設便器の排水心は330mmですので、  
リモデル便器（CS870BM）での対応となります。  
総合セット品番はCES94〇〇Mタイプを選定ください。

・既設便器の設置跡や固定穴が取替便器で隠れない場合は、床材の張り替えをおすすめします。

・本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れの時の取り外しなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


### 側面・正面からの既設便器



★上図はCS406+普通便座のセット例です。


### 外形寸法

—— 既設便器 - - - 取替便器



### 床設置跡

—— 既設便器 - - - 取替便器



## 給水範囲と注意点

### 設置時のご注意

・既設給水位置を必ず確認してください。

・既設品の標準給水位置は右表の対応範囲外になりますが、中心から左に200mm、高さ60mmの壁給水であれば対応可能です。

・右給水の場合や給水ホースの長さが足りない場合は、長さ違いの給水ホースをご購入ください。


・給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。

・詳細は右表をご確認ください。

・止水栓は必ず商品同梱の止水栓を取り付けてください。  
止水栓が取り替えられない場合は、既設便器の標準止水栓（フィルター付）を使用していれば流用は可能です。その際はフィルターの清掃をお願いします。

### 給水ホース到達範囲

(単位：mm)



給水位置	給水ホース品番	ホース長さ	対応範囲(上図参照)
標準	同梱の給水ホースをご使用ください	535mm	標準の範囲の最長長さです
A	TCA249	785mm	Aの範囲の最長長さです